

2025 年 10 月 15 日

Bluetooth® 新方式に対応 HIBINO “業務用 Auracast™音声送受信システム”

ヒビノ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：日比野晃久）は、業務用途での低遅延・複数台同時接続を実現する、Bluetooth® の新規格 Auracast™に対応する業務用音声送受信システムを 2025 年 10 月 23 日（木）より発売いたします。

本システムは、業務用送信設定や複数送信機の同時運用など、従来の Bluetooth® 機器では実現が難しかったプロフェッショナルな要件を満たしており、Auracast™対応機器（スピーカー・補聴器など）の市場拡大が期待される中、放送・イベント・観光・会議など、さまざまな分野での活用が期待される製品です。



商品名	形式	標準価格（税込）	発売日
HA-T100	Auracast™送信機	オープンプライス	2025 年 10 月 23 日
HA-P100	Auracast™ポータブル送受信機	オープンプライス	
HA-B100	Auracast™骨伝導受信機	オープンプライス	

INFORMATION



ヒビノ株式会社
ヒビノマーケティング Div.

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
E-mail: marketing@hibino.co.jp
<https://www.hibino.co.jp/>

■主な利用シーン

- ・ 音声送り返しシステム
- ・ 国際会議における多言語対応
- ・ ツアーガイドシステム
- ・ 劇場・スポーツ中継での同時解説
- ・ デジタルサイネージ・スポーツバーでの音声システム

■特長

1. 低価格で無線ブロードキャストを実現

Auracast™対応により、電波到達範囲内であれば受信台数無制限。簡易な共聴システムの構築が可能です。

2. 汎用性の高い Bluetooth® 規格に準拠

Auracast™対応のヘッドホン・イヤホン・スピーカー・補聴器などで受信可能。ユーザーは慣れ親しんだ機器を利用できます。

3. 業務用として十分な接続距離

据え置き型送信機では見通し距離で約 60 ～ 70m まで受信可能（目安）。ペアリング不要で運用が容易です。

4. 複数送信機の同時使用

英語・中国語・解説音声など、複数の送信機を同時運用でき、ユーザーは聴取したい音声を自由に選択可能。

■機器ラインアップ

・ Auracast™送信機（HA-T100）

外付けアンテナ・XLR 入力対応で安定した音声伝送を実現。



・ Auracast™ポータブル送受信機（HA-P100）

A バッテリー内蔵で外部電源のない環境でも長時間使用可能。



・ Auracast™骨伝導受信機（HA-B100）

オープンイヤー型で周囲音を遮らずに音声受信が可能。



商品の詳細に関しましては、ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div. までお問い合わせください。

■お問い合わせ

<https://marketing.hibino.co.jp/support/>

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

INFORMATION



ヒビノ株式会社
ヒビノマーケティング Div.

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
E-mail: marketing@hibino.co.jp
<https://www.hibino.co.jp/>

■仕様

	Auracast™送信機	Auracast™ポータブル送受信機	Auracast™骨伝導受信機
型番名	HA-T100	HA-P100	HA-B100
Bluetooth® Version	V5.4 (LE AUDIO)	V5.4 (LE AUDIO)	V5.4 (LE AUDIO)
外形寸法	190 × 120 × 40 mm	60 × 38 × 12mm (クリップ含まず)	125 × 140 × 55mm
質量	163g	30g	70g
オーディオ入力	XLR, RCA (2ch), AUX, USB-Audio	AUX 3.5mm, USB-Audio	なし
電源入力	USB Type-C (5V)	USB Type-C (5V)	専用マグネット端子 → USB Type-A
内蔵バッテリー	なし	400mAh フル充電 2H 以内 [使用時間] 20H (Auracast™受信時) 8H (Auracast™送信時)	180mAh フル充電 1.5H 以内 [使用時間] 5H (70% Volume)
LE AUDIO CODEC	LC3	LC3	LC3
送信空間出力	最大 10mW	最大 10mW	最大 10mW
遅延 (送受信合計) 低遅延モード	75ms	75ms	75ms

■商標について

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有し、ヒビノ株式会社は使用許諾の下で使用しています。Auracast™ワードマークおよびロゴも同様です。